



LFF401159010



Angle plat LF/LFF40110 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	110 mm
Mesure a	148 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur	blanc paloma
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
---------------	-------------

Sécurité

Conforme REACH	Oui
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------