



LFF601137030



**Angle extérieur variable LF/LFF60110 gris**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 60 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Mesure a 48 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint Non

**Matières**

Couleur gris

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

**Configuration**

Plage angulaire 83 / 97 °

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Moulé

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5...60 °C

**Température**

