



LFF6015009016

## Goulotte Liféa 60X150 avec éclis. et 2 agrf./mètre blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation bottom punched

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 85 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 37

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 7122 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 3

Nombre de compartiments 1 / 4

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
<b>Sécurité</b>	
Indice de protection IP	IP40
Résistance au choc	IK07
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-5...60 °C
<b>Température</b>	
Température ambiante	-5...65 °C