



LFF71H0909010

Support appareillage simple 45x45mm pour LFF40/60090BP

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 120 mm

Largeur de goulotte 90 mm

Hauteur de l'ouverture 45 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 90 mm

Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation Lisse

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Montage juxtaposable

Accessoires inclus

Equipé de vide

Equipement

Nombre de connecteur (plastron prédécoupé) 1

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Non

Température

Température ambiante

-5...60 °C