



LFF71H1199010

10 extensions pour support LFF71H110BP

Caractéristiques techniques

Modèle

Module Simple

Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 70 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation Lisse

Matières

Couleur blanc paloma

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Montage juxtaposable

Accessoires inclus

Equipé de vide

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Conforme REACH Oui

Conforme RoHS Oui

Sans halogène Non

Résistance au choc IK07

Température

Température ambiante -5...60 °C