



LFF71H1199016

## 10 extensions pour support LFF71H110 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation serrage

#### Modèle

Type appareillage (plastron) Direct 45mm

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 70 mm

Largeur de goulotte 110 mm

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation Lisse

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Montage juxtaposable

#### Accessoires inclus

Equipé de vide

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Température

Température ambiante -5...60 °C