



LFH6015109010



Goulotte LFH 60X150 RAL 9010 sans halogène

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	46
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	46

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile 7300 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes	1
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	2
Nombre d'agrafes par mètre	2

Température

Température ambiante -30...90 °C