



LFR1501509010T2



Goulotte flexible LFR 15x15mm en PVC blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	15 mm
Longueur	20000 mm
Largeur de goulotte	15 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
---	---

Porte, couvercle

Forme de couvercle	couvercle charnière
--------------------	---------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile	256 mm ²
----------------------------	---------------------

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui

Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...60 °C