



M2024



Cloison pour LFF profondeur : 40

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	serrage
------------------	---------

Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
---------------------	-------

Longueur	2000 mm
----------	---------

Matières

Couleur	gris clair
---------	------------

Matière	PVC
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Sans halogène	Non
---------------	-----