



M2024



Cloison pour LFF profondeur : 40

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Modèle

Module Simple

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Matières

Couleur gris clair

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire