



M54669010



Té et Croix, LF 60090, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	90 mm
Mesure a	190 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------