



M55069010



## Té et Croix, LF/FB 60110, blanc paloma

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits LF, FB

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Mesure a 190 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

#### Température

Température ambiante -5...60 °C