



M55257030



Angle plat, LF/FB 60150, gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF

Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 180 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7030 - Gris pierre

Matière PC-ABS

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C