



M55417030



**Angle intérieur, LF/FB 60230, gris**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Compatibilité**

Compatibilité produits LF, FB

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 230 mm

Mesure a 130 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint -

**Matières**

Couleur gris

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

**Configuration**

Plage angulaire 90 °

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Moulé

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5...60 °C

**Température**

Température ambiante -5...60 °C