



M58057030



**Angle plat, LF 40040, gris**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	40 mm
Mesure a	68 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

**Matières**

Couleur	gris
Type de traitement de surface	non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

**Configuration**

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

**Sécurité**

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

**Température**

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------