



M61857030



Angle plat, LF 30045, gris

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatibilité produits	LF, LFF
------------------------	---------

Dimensions

Hauteur de goulotte	30 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	45 mm
---------------------	-------

Mesure a	60 mm
----------	-------

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Couleur	gris
---------	------

Matière	PC-ABS
---------	--------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------