



M61867030



## Té et Croix, LF 30045, gris

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	30 mm
Largeur de goulotte	45 mm
Mesure a	130 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

#### Matières

Couleur	gris
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

#### Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------