



M66559010



Angle plat pour LFH 30045, BP

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de goulotte	30 mm
Largeur de goulotte	45 mm
Mesure a	60 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Matière	PC-ABS
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Température

Température ambiante	-30...90 °C
----------------------	-------------