



M66569010



Té+croix pour LFH 30045, BP

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Hauteur de goulotte | 30 mm |
| Largeur de goulotte | 45 mm |
| Mesure a | 130 mm |

Porte, couvercle

| | |
|----------------------|---|
| Couvercle avec joint | - |
|----------------------|---|

Matières

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | PC-ABS |
| Groupe de matériau | plastique |
| Type de traitement de surface | non traitée |

Installation, montage

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Perforation de socle | Sans poinçonnage de base |
|----------------------|--------------------------|

Accessoires inclus

| | |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

Température

| | |
|----------------------|-------------|
| Température ambiante | -30...90 °C |
|----------------------|-------------|