



M66869010



**Té+croix pour LFH 60110, blanc paloma**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 60 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Mesure a 190 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint -

**Matières**

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Moulé

**Standards**

Directive européenne RoHS conformité volontaire

**Sécurité**

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Non

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5...90 °C

**Température**

Température ambiante -30...90 °C