



M66969010



## Té+croix pour LFH 60151, BP

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Mesure a	250 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

#### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Température

Température ambiante	-30...90 °C
----------------------	-------------