



NRF0023D00

Nourrice équipée 3x 2P+T et 2x 2P+T détrompée, avec connecteurs Wago

Caractéristiques techniques

Architecture

Système de connexion Wago Winsta

Fonctions

Protection contre les surtensions Non

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

Type de tension d'alimentation AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Hauteur produit installé 55 mm

Longueur 330 mm

Largeur produit installé 55 mm

Matières

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Connexion

Section du câble de raccordement 2.5 mm²

Nombre de prises HDMI 0

Nombre de prises RJ45 CAT6 0

Nombre de prises USB 0

Nombre de prises VGA 0

Nombre de prises audio jack 3.5 mm 0

Câble

Longueur du câble de raccordement 0 mm

Équipement

Nombre de câbles de connexion max. 1

Nombre d'appareils pouvant être installés 0

Nombre d'interfaces USB 0

Quantité des prises de courant du ménage 3

Extension possible Non

Standards

Directive européenne RoHS

conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Forme

Forme

Carré