


R2606VERZ



## Té LFS60060 zingué

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	200 mm
Largeur de goulotte	60 mm
Mesure a	200 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

#### Matières

Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

#### Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------