


R2646VERZ



Té et croix LFS60100 zinguée

Caractéristiques techniques

Modèle

| | |
|--------------------------|-----|
| Traitement antibactérien | Non |
|--------------------------|-----|

Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Hauteur de goulotte | 60 mm |
| Longueur | 350 mm |
| Largeur de goulotte | 100 mm |
| Mesure a | 350 mm |

Porte, couvercle

| | |
|----------------------|---|
| Couvercle avec joint | - |
|----------------------|---|

Matières

| | |
|-------------------------------|--------|
| Matière | acier |
| Groupe de matériau | acier |
| Type de traitement de surface | zingué |

Installation, montage

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Perforation de socle | Sans poinçonnage de base |
|----------------------|--------------------------|

Accessoires inclus

| | |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5...90 °C |
|------------------------|------------|