



S138-22F

## Détecteur de mouvement IP54 LS filaire spécial animaux

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension de service 12 V DC

#### Intensité du courant

Courant absorbé (fonctionnement) 28 mA

#### Dimensions

Dimensions (LLxllxhh) 80 x 198 x 82 mm

#### Mesures

Méthode de détection infra-rouge

#### Détection

Portée de détection 12 m

#### Équipement

Angle de détection horizontal 90 °

#### Utilisation

Type de lentille Spécial animaux

#### Standards

Directive européenne WEEE concerné

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

#### Température

Température ambiante -20...50 °C