



S230-22X

### Interface filaire / radio 1 canal, IP55, sepio radio

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

Nombre de contacts d'ouverture intégrés 0

##### Dimensions

Dimensions (LLxllxhh) 130 x 80 x 35 mm

##### Alimentation

Alimentation Bloc lithium 3,6 V / 4 Ah

##### Matières

Couleur gris

##### Connexion

Longueur maximale de chaque boucle de raccordement 10 m

Nombre de boucles d'entrées 1

Nombre maximal de contacts d'ouverture déportés par boucle 5

Types de contacts possibles en raccordement NF ou NO, libre de potentiels, autoprotégés ou non

##### Standards

Directive européenne WEEE concerné

##### Sécurité

Indice de protection IP IP55

##### Conditions d'utilisation

Température de service -25...70 °C