



TN431



Coffret de communication VDI semi-équipé 2 rangées-36 modules + Platine, Grade 1

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie ou sur goulotte

Compatibilité

Compatible Grade 1

Connectivité

Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée 18

Dispositif de Terminaison Intérieur 1 DTI modulaire

Dimensions

Profondeur produit installé 103 mm

Hauteur produit installé 625 mm

Dimensions (LLxllxhh) 355 x 625 x 103 mm

Largeur produit installé 355 mm

Matières

Couleur blanc

Matière polystyrol (PS)

Éléments fournis

Nombre de connecteurs RJ45 fournis 12 prises RJ45 compatibles Grade 1 + supports modulaires unitaires

Nombre de prises de courant fournies 2

Cordons de brassage fournis 4 cordons de brassage compatibles Grade 1, 30 cm + 4 cordons de brassage compatibles Grade 1, 50 cm

Équipement

Répartiteur téléphonique 1 répartiteur téléphonique 2 entrées de lignes téléphoniques dont 1 compatible RNIS, 2x4 sorties RJ45

Utilisation

Kit de repérage 2 kits composés chacun de deux serre-câbles scratch + 2 ensembles de clips de repérage de couleurs