



TN433



Coffret de communication VDI semi-équipé 2 rangées-36 modules +Platine, Grade 3

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie ou sur goulotte
------------------	----------------------------

Compatibilité

Compatible Grade	3
------------------	---

Connectivité

Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée	18
Dispositif de Terminaison Intérieur	1 DTI modulaire

Dimensions

Profondeur produit installé	103 mm
Hauteur produit installé	625 mm
Dimensions (LLxllxhh)	355 x 625 x 103 mm
Largeur produit installé	355 mm

Matières

Couleur	blanc
Matière	polystyrol (PS)

Éléments fournis

Nombre de connecteurs RJ45 fournis	12 prises RJ45 comptables RJ45 + supports modulaires unitaires
Nombre de prises de courant fournies	2
Cordons de brassage fournis	4 cordons de brassage compatibles Grade 3, 30 cm + 4 cordons de brassage compatibles Grade 3, 50 cm

Équipement

Répartiteur téléphonique	1 répartiteur téléphonique 2 entrées de lignes téléphoniques dont 1 compatible RNIS, 2x4 sorties RJ45
--------------------------	---

Utilisation

Kit de repérage	2 kits composés chacun de deux serre-câbles scratch + 2 ensembles de clips de repérage de couleurs
-----------------	--