



TN712

Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m

Caractéristiques techniques

Connexion

Type de connexion 1	RJ45 8(8)
Type de connexion 2	RJ45 8(8)
Type de boîtier du connecteur1	IEC 61076-3-106 Var. 1

Câble

Longueur de câble	0.5 m
Type de câble	cordon de brassage RJ45/RJ45

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui