



UDB3050080



## Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm

### Caractéristiques techniques

#### Compatibilité

Largeurs de profilé compatible 190 / 340 mm

#### Dimensions

Hauteur minimale de la table 50 mm

Longueur 498 mm

Plage de nivellement 50 / 80 mm

Dimension nominale 340 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle Aveugles

#### Matières

Matière mélange de matériaux

Matériau de la paroi latérale -

Groupe de matériau matériel mélanger

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN