



UK240283



## Goulotte acier 28 x 240 pour sol béton

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur produit installé	28 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	240 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	26
---	----

#### Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

#### Câble

Section intérieure / utile	6720 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Équipement

Nombre de compartiments	3
-------------------------	---

#### Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------