




UK340282



Goulotte acier 28 x 340 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------|---------|
| Hauteur produit installé | 28 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur produit installé | 340 mm |

Capacité

| | |
|---|----|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 39 |
|---|----|

Matières

| | |
|-------------------------------|--------|
| Groupe de matériau | acier |
| Type de traitement de surface | zingué |

Câble

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Section intérieure / utile | 9520 mm ² |
|----------------------------|----------------------|

Équipement

| | |
|-------------------------|---|
| Nombre de compartiments | 2 |
|-------------------------|---|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Charge maximale | Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN |
|-----------------|------------------------------------|