



UK340383



Goulotte acier 38 x 340 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur produit installé	38 mm
Hauteur de goulotte	38 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	340 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	53
---	----

Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d`acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Câble

Section intérieure / utile	12920 mm ²
----------------------------	-----------------------

Equipement

Nombre de compartiments	3
-------------------------	---

Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------