



WE300



Double V&V volet roulant Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Type d'organe de commande	touche double
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Nombre de touches	2
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	commutateur bipolaire

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	37 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre d'emplacements de modules	0
----------------------------------	---

Matières

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-------------	--------------------------------------