



WNA603

Voyant de signalisation Cubyko Blanc associable IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Avec éclairage fonctionnel Oui

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 250V

Puissance

Puissance consommée en W 1.6 mW

Matières

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Matière polypropylène (PP)

Type de traitement de surface verni mat

Gestion de l'éclairage

Type de Lampe LED

Installation, montage

Mode de fixation Clipsé

Type de montage encastré / saillie

Connexion

Type de douille Fix

Équipement

Avec éclairage Oui

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

Identification

Série cubyko