



WS001N



## Systo 2M Interrupteur va&vient 10A, noir

### Caractéristiques techniques

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
------------------	------

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

#### Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	45x45x33
-----------------------	----------

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

#### Matières

Couleur	noir
---------	------

Matière	mélange de matériaux
---------	----------------------

#### Connexion

Type de connexion	cage sans vis
-------------------	---------------

#### Équipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

Essai fil incandescent	/NFC-20455 : 960°C
------------------------	--------------------