



WS121T



Prise de courant 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 2 modules Titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	2P+T
---------------	------

Commandes & indicateurs

Avec ou sans voyant	sans
---------------------	------

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	67.5x45x43.5mm
-----------------------	----------------

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Installation, montage

Type de montage	encastré/saillie/goulotte
-----------------	---------------------------

Connexion

Prise de phase	L1
----------------	----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conforme REACH	Oui
Conforme RoHS	Oui
Protection	sans protection

Identification

Série	systo
-------	-------