



WS225N



Prise RJ45 Systo catégorie 6 STP 1 module Noir

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Orientation connecteur (support Data)	rectiligne
---------------------------------------	------------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	38.5 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	22 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	1
Nombre d'emplacements de modules	1

Matières

Couleur	noir
Matière	polycarbonate
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	laqué

Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
------------------	--------

Équipement

Nombre de sorties	1
Intègre porte étiquette transparent	Oui

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	/CEI 695-2-1: 650°C
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Identification

Catégorie	Cat6
Composition	mécanisme avec enjoleur (ou doigt)

