



XEV080

Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Fonctions

Raccordement centralisé Non

Protection contre les surtensions Non

Compatibilité

Compatible IFTTT Non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Connectivité

Avec prise USB de charge Non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur produit installé 68 mm

Hauteur produit installé 75 mm

Dimensions (LLxllxhh) 75x75x68

Largeur produit installé 75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Nombre d'emplacements de modules 2

Porte, couvercle

Cadenassable Non

Matières

Couleur gris foncé

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Aspect de la surface mat

Finition métallique Non

Accessoires inclus

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

Equipement

Commutateur marche/arrêt	Non
--------------------------	-----

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Isolé	Oui
-------	-----

Identification

Série	witty
-------	-------

Version	F
---------	---