



ADC224H

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 25 A 4.5 Ka Curva C 4 M. Din

Proprietà tecniche

Architettura

Numero di poli	2P
Curva	C

Protezione

Tipo di corrente residua	AC
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Principali caratteristiche elettriche

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	4,50 kA
--	---------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	2000 V
Tensione nominale d'impiego CA	240 - 240 V

Corrente

Corrente nominale	25 A
Sensibilità $I_{\Delta n}$	30 mA
Corrente nominale a 20°C	27 A
Corrente nominale a 30°C	25 A
Corrente nominale a 35°C	24 A
Corrente nominale a 40°C	23 A

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Classe di limitazione di energia I^2t	3
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1,5 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	1,5 - 6 mm ²
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1,5 - 6,0 mm ²
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1,5 - 6,0 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1,5 - 6,0 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1,5 - 6,0 mm ²

Numero di moduli

Numero di moduli

4

Serie

Altezza

83 mm

Larghezza

70 mm

Profondità

70 mm