




B00678



**TMC 50/3x20 W Minicanale 3 scomparti con coperchio standard BIANCO**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	20 mm
Larghezza	50 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	641 - 641 mm <sup>2</sup>

**Materiali**

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

**Protezione**

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

**Equipaggiamento**

Numero scomparti	2
------------------	---