



B00838



**T1-EN 80x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	40 mm
Larghezza	80 mm
Lunghezza	2000 mm
Larghezza della feritoia	4 mm
Larghezza slot	6 mm

**Equipaggiamento**

coperchio in dotazione	Sì
------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Colore	Grigio
Codice RAL	7030

**Funzioni**

Autoestinguento	Sì
-----------------	----

**Normative**

Classe di infiammabilità secondo UL94	V0
---------------------------------------	----

**Architettura**

Flessibile	No
------------	----