



B00841



T1-EN 120x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

Proprietà tecniche

Serie		
Altezza	80 mm	
Larghezza	120 mm	
Lunghezza	2000 mm	
Larghezza della feritoia	4 mm	
Larghezza slot	6 mm	
Equipaggiamento		
coperchio in dotazione	SÌ	
Materiali		
Materiale	Polivinilcloruro (PVC)	
Colore	Grigio	
Codice RAL	7030	
Funzioni		
Autoestinguente	Sì	

Normative

Classe di infiammabilità secondo UL94 V0

Architettura

Flessibile No