



B01368



**NEST 8 MATT Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio per mattonella NERO**

**Proprietà tecniche**

**Architettura**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Con cornice protettiva per tappeto | Sì |
| Con moquette apribile              | Sì |

**Serie**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Profondità di installazione         | 105 mm |
| Larghezza di montaggio              | 305 mm |
| Lunghezza di incasso                | 195 mm |
| Lunghezza                           | 322 mm |
| Larghezza                           | 217 mm |
| Profondità del vano per la moquette | 8 mm   |

**Installazione, montaggio**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Installazione in calcestruzzo | Sì |
| Adatto per l'uso esterno      | No |

**Istruzioni**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Cura dei pavimenti | Asciutto |
|--------------------|----------|

**Materiali**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Materiale  | Polycarbonato (PC) |
| Colore     | Nero               |
| Codice RAL | 9011               |

**Porta / coperchio**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Materiale del coperchio | Poliammide (PA) |
|-------------------------|-----------------|

**Testo**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Uscita cavo | Con uscita cavo |
|-------------|-----------------|

**Conneessione**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Numero di ingressi per tubi | 2 |
| Numero di prese SCHUKO      | 6 |

**Equipaggiamento**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di apparecchi da incasso  | 4 |
| Numero di scatole di derivazione | 2 |

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK08 |

