



B01821



**TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	40 mm
Larghezza	60 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	1960 - 1960 mm <sup>2</sup>

**Materiali**

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

**Protezione**

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

**Equipaggiamento**

Con pellicola protettiva	Sì
--------------------------	----