




B01824



### TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO

#### Proprietà tecniche

##### Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	100 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	3380 - 3380 mm <sup>2</sup>

##### Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

##### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Grado di protezione IP	IP40

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

##### Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	Sì
--------------------------	----