




B01830



## TA-EN 80x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO

### Proprietà tecniche

#### Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	80 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	4160 - 4160 mm <sup>2</sup>

#### Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

#### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

#### Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	Sì
--------------------------	----