



B01835



TA-EN 120x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	6320 - 6320 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	Sì
--------------------------	----