



B01848



**TA-N 60x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	40 mm
Larghezza	60 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	1860 - 1860 mm <sup>2</sup>

**Materiali**

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

**Protezione**

Resistenza agli urti IK	IK08
Grado di protezione IP	IP40

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

**Equipaggiamento**

Numero di divisori collegabili	1
Con pellicola protettiva	Sì