



B01849



## TA-N 60x40 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO

### Proprietà tecniche

#### Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	60 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	1860 - 1860 mm <sup>2</sup>

#### Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

#### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

#### Equipaggiamento

Numero di divisori collegabili	1
Con pellicola protettiva	Sì